


Eksenel Kit EAMM-A-L48-50GA-G2

Ürün numarası: 8188639

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	42.5 mm...42.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak...6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	39 kgmm ²
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	415 g...415 g
Aktüatör arayüz kodu	L48
Arayüz kodu motor In	50GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu