

Eksenel Kit EAMM-A-L48-70GA-G2

Ürün numarası: 8188640

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	53.5 mm...53.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak...6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	39 kgmm ²
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	725 g...725 g
Aktüatör arayüz kodu	L48
Arayüz kodu motor In	70GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu