


Çek valf VBNF-CBA-Q6-Q6

Ürün numarası: 8193270

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Kontrol havası bağlantısı 21	QS-6
Çalıştırma türü	manuel
Standart anma debisi	260 l/min
Çalışma basıncı	1 MPa 10 Bar
Kontrol basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 Bar...10 Bar 29 000032...145 000032
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	PBT
Gövde rengi	gri
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot kontrollü çek valf çalışma türü	pnömatik
Manuel hava tahliye fonksiyonu	basmalı
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.2 Bar...10 Bar
Normal debi 1→2 (6-0)	500 l/min
Standart anma debisi 1→2 (6-5)	260 l/min
Kapama anahtarlama süresi	9 ms
Açma anahtarlama süresi	6 ms
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ürün ağırlığı	23.3 Gram

Özellik	Değer
Kapak malzemesi	ES-BE PBT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM