

Kaplin
EAMD-56-56-25-23X27-U
Ürün numarası: 8196717

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	25 mm
Tutucu çapı 2	23 mm
Boyut	56
Nominal uzunluk	56 mm...56 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak...5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Kütle atalet momenti	172 kgmm ²
Aktarılabılır tork	58 Nm
Ürün ağırlığı	459 g...459 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu