


# Eksenel Kit EAMM-A-L48-60P

Ürün numarası: 8197450

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	41 mm...41 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak...8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	279 g...279 g
Aktüatör arayüz kodu	L48
Arayüz kodu motor In	60P 60PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu