


Eksenel Kit EAMM-A-L38-57A-G2

Ürün numarası: 8197461

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	26 mm...26 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak...8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	3.2 kgmm ²
Aktarılabılır tork	3.6 Nm
Ürün ağırlığı	171 g...171 g
Aktüatör arayüz kodu	L38
Arayüz kodu motor In	57A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu