


# Eksenel Kit EAMM-A-N48-60G-G2

Ürün numarası: 8197469

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	46 mm...46 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak...6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	39 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	454 g...454 g
Aktüatör arayüz kodu	N48
Arayüz kodu motor In	60G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu