


Eksenel Kit EAMM-A-S48-60RA-G2

Ürün numarası: 8197474

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	50.5 mm...50.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak...8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm ²
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	280 g...280 g
Aktüatör arayüz kodu	S48
Arayüz kodu motor In	60RA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu