


Eksenel Kit EAMM-A-S38-60R-G2

Ürün numarası: 8197475

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	49 mm...49 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak...8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm ²
Aktarılabılır tork	6.5 Nm
Ürün ağırlığı	290 g...290 g
Aktüatör arayüz kodu	S38
Arayüz kodu motor In	60R
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu