


Eksenel Kit EAMM-A-S48-60H-G3

Ürün numarası: 8197482

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|-------------------------|
| Nominal uzunluk | 55.5 mm...55.5 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 8000 1/dak...8000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...-25 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...-10 °C |
| Kütle atalet momenti | 5.87 kgmm ² |
| Aktarılabılır tork | 12.5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 340 g...340 g |
| Aktüatör arayüz kodu | S48 |
| Arayüz kodu motor In | 60H |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |