


# Eksenel Kit EAMM-A-D50-60H-S1-G2

Ürün numarası: 8197491

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	78 mm...78 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak...6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	950 g...950 g
Aktüatör arayüz kodu	D50
Arayüz kodu motor In	60H
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu