


# Eksenel Kit EAMM-A-D40-60P-S1-G2

Ürün numarası: 8197497

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	52 mm...52 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak...8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	340 g...340 g
Aktüatör arayüz kodu	D40
Arayüz kodu motor In	60P 60PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu