


Eksenel Kit EAMM-A-D50-60G-G2

Ürün numarası: 8197498

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|-------------------------|
| Nominal uzunluk | 77.5 mm...77.5 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 6000 1/dak...6000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...-25 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...-10 °C |
| Kütle atalet momenti | 34.8 kgmm ² |
| Aktarılabılır tork | 21 Nm |
| Ürün ağırlığı | 950 g...950 g |
| Aktüatör arayüz kodu | D50 |
| Arayüz kodu motor In | 60G |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |