

Kaplin
EAMD-67-96-32-32X32-U
Ürün numarası: 8197587

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	32 mm
Tutucu çapı 2	32 mm
Boyut	67
Nominal uzunluk	96 mm...96 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4500 1/dak...4500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Kütle atalet momenti	886 kgmm ²
Aktarılabılır tork	145 Nm
Ürün ağırlığı	1636 g...1636 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu