

# Piston tahriki DFPK-75-20-S-T32-V4

Ürün numarası: 8198978

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Aktüatör boyutu	75
Strok	20 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	mekanik göstergeli
Kumanda fonksiyonu	Yay kuvvetiyle açık, NO
Çalışma basıncı	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2539 g
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Gövde malzeme numarası	1.4408
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik