


Eksenel Kit EAMM-A-D60-80G-S1-G2

Ürün numarası: 8199481

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	78.4 mm...78.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak...6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm ²
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	1500 g...1500 g
Aktüatör arayüz kodu	D60
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu