

Eksenel Kit EAMM-A-L38-70GA-G2

Ürün numarası: 8199483

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|-------------------------|
| Nominal uzunluk | 42.5 mm...42.5 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 8000 1/dak...8000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...-25 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...-10 °C |
| Kütle atalet momenti | 4 kgmm ² |
| Aktarılabılır tork | 4.4 Nm |
| Ürün ağırlığı | 598 g...598 g |
| Aktüatör arayüz kodu | L38 |
| Arayüz kodu motor In | 70GA |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |