

Kapak bağlantı takımı VAVC-F12-SCC-20-P

Ürün numarası: 8201222

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------|--|
| Nominal genişlik DN | 20 |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam | Su buharı Mineral yağ bazlı hidrolik yağı Soy gazlar Mineral yağ Su filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm nötr sıvılar |
| Akışkan ile ilgili not | Gaz akışkanlar yalnızca akış valf yuvasından geçerse izin verilir. |
| Akışkan sıcaklığı | 100 °C...230 °C |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Ürün ağırlığı | 363 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Mil contasının malzemesi | PTFE |
| Yuva conta malzemesi | PEEK |