

# Kapak bağlantı takımı VAVC-F12-SCC-32-P

Ürün numarası: 8201224

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik DN	32
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam	Su buharı Mineral yağ bazlı hidrolik yağı Soy gazlar Mineral yağ Su filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm nötr sıvılar
Akışkan ile ilgili not	Gaz akışkanlar yalnızca akış valf yuvasından geçerse izin verilir.
Akışkan sıcaklığı	100 °C...230 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	1080 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mil contasının malzemesi	PTFE
Yuva conta malzemesi	PEEK