


L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQO-L-G14-Q10-P5

Ürün numarası: 8203309

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8 mm
Hortum yerleştirme derinliği	19.8 mm
Vida dişli muyluda conta türü	O-ring
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	5
Varyantlar	montaj delikleri ile
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 bar...12 bar -13.05 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Karbon dioksit Hava Oksijen Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...120 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Standarda göre biyoyoumluluk	ISO 18562
Standartlara göre yüzey temizliği raporu	ASTM G 93 ISO 15001
Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi	550 MGM
Maks. sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torku	8 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	33.09 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	beyaz
Vida dişli muylu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PVDF
Diş contası malzemesi	FPM
Gevşetme halkası malzemesi	PVDF
O-ring malzemesi	FPM
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PVDF