

Hortum Birleřtirme Elemanı NPQO-D-Q10-Q8-P5

Ürün numarası: 8203318

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Hortum yerleřtirme derinliđi	20.1 mm
Hortum yerleřtirme derinliđi hakkında not	Ø8 Derinlik 17,6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz Őekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	5
Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi
Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 bar...12 bar -13.05 psi...174 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Karbon dioksit Hava Oksijen Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Akıřkan sıcaklıđı	0 °C...120 °C
Ortam sıcaklıđı	0 °C...60 °C
Standarda göre biyoyuumluluk	ISO 18562
Standartlara göre yüzey temizliđi raporu	ASTM G 93 ISO 15001
Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi	550 MGM
Ürün ađırlıđı	13.57 g
Pnömatik bađlantı 1	dıř Őapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bađlantı 2	dıř Őapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklıđı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevřetme halkası rengi	beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	PVDF
Gevşetme halkası malzemesi	PVDF
O-ring malzemesi	FPM
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PVDF