


# T-Çabuk Bağlantı Elemanı NPQO-T-Q12-E-P5

Ürün numarası: 8203330

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11 mm
Hortum yerleştirme derinliği	22 mm
Hortum yerleştirme derinliği hakkında not	dikey 21,7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	5
Varyantlar	montaj delikleri ile
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 bar...12 bar -13.05 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Karbon dioksit Hava Oksijen Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...120 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Standarda göre biyoyuumluluk	ISO 18562
Standartlara göre yüzey temizliği raporu	ASTM G 93 ISO 15001
Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi	550 MGM
Ürün ağırlığı	42.84 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	beyaz

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PVDF
Gevşetme halkası malzemesi	PVDF
O-ring malzemesi	FPM
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PVDF