

Tutucu parmak kapağı
HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU
Ürün numarası: 8203482

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	100
Tutulacak min. çap	80 mm
Maks. tutulacak çap	110 mm
Çalışma stroku	30 mm...125 mm
Tutucu parmak sayısı	4
Tasarım	tutucular için form-fit sürtünmeli olarak kenetlenmiş
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	315 g
Renk	mavi
Shore sertliği	A 40 +5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutucu parmak malzemesi	VMQ (silikon), metal algılanabilir