

**Kaplin**  
**EAMD-42-40-16-16X25-U**  
Ürün numarası: 8203726

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	16 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Boyut	42
Nominal uzunluk	40 mm...40 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak...6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Kütle atalet momenti	38 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	194 g...194 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu