

**Kaplin**  
**EAMD-42-40-11-16X25-U**  
Ürün numarası: 8203729

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer                   |
|----------------------|-------------------------|
| Tutucu çapı 1        | 11 mm                   |
| Tutucu çapı 2        | 16 mm                   |
| Boyut                | 42                      |
| Nominal uzunluk      | 40 mm...40 mm           |
| Montaj konumu        | herhangi bir            |
| Maks. devir          | 6000 1/dak...6000 1/dak |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L          |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...-25 °C         |
| Bağıl nem            | %0 - 95                 |
| Ortam sıcaklığı      | -25 °C...-25 °C         |
| Kütle atalet momenti | 38 kgmm <sup>2</sup>    |
| Aktarılabılır tork   | 21 Nm                   |
| Ürün ağırlığı        | 198 g...198 g           |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu             |