


# Yataklama Ünitesi

## FEN-12/16-50-KF

Ürün numarası: 8204025

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12/16
Strok	50 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	520 N
Maks. kuvvet Fy statik	830 N
Maks. kuvvet Fz	520 N
Maks. kuvvet Fz statik	830 N
Maks. moment Mx	12 Nm
Maks. moment Mx statik	20 Nm
Maks. moment My	7 Nm
Maks. moment My statik	12 Nm
Maks. moment Mz	7 Nm
Maks. moment Mz statik	12 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Hareketli kütle	221 g
Ürün ağırlığı	489 g
Montaj türü	dışı dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize