


Yumuşak tutucu HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

Ürün numarası: 8207884

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	100
Çalışma stroku	30 mm...125 mm
Tutulacak min. çap	80 mm
Maks. tutulacak çap	110 mm
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Uyarlanabilir
Tutucu parmak sayısı	4
Tasarım	form-fit sürtünmeli olarak kenetlenmiş
Çalışma basıncı	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Patlama basıncı kapak	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Maks. çalışma frekansı tutucusu	5 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Koruma türü	IP69K
Toplam tutma kuvveti	23 N
Ürün ağırlığı	632 g
Montaj türü	ISO 9409-1-50-4-M6'den sonra
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptör malzemesi	Polyamid amplifikatörlü

Özellik	Değer
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutucu parmak malzemesi	VMQ (silikon), metal algılanabilir
Kapak malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Renk	mavi
Shore sertliği	A 40 +5