


Yumuşak tutucu HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Ürün numarası: 8207885

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Çalışma stroku	0 mm...55 mm
Tutulacak min. çap	30 mm
Maks. tutulacak çap	55 mm
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Uyarlanabilir
Tutucu parmak sayısı	2
Tasarım	form-fit sürtünmeli olarak kenetlenmiş
Çalışma basıncı	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Patlama basıncı kapak	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Maks. çalışma frekansı tutucusu	5 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Koruma türü	IP69K
Toplam tutma kuvveti	5 N
Ürün ağırlığı	240 g
Montaj türü	ISO 9409-1-50-4-M6'den sonra
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptör malzemesi	Polyamid amplifikatörlü

Özellik	Değer
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutucu parmak malzemesi	VMQ (silikon), metal algılanabilir
Kapak malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Renk	mavi
Shore sertliği	A 40 +5