

Merkezeleme Yüksüğü ZBH-9

Ürün numarası: 8210498

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	9
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ürün ağırlığı	0.9 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik