

Eksenel Kit EAMM-A-C68-16-88C-S5

Ürün numarası: 8216591

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	67 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	6500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm ²
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	1580 g
Aktüatör arayüz kodu	C68-16
Arayüz kodu motor In	88C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu