

Paralel Kit EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Ürün numarası: 8216596

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	27.6 kgmm ²
Aktarılabılır tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	1640 g
Aktüatör arayüz kodu	C42-6
Arayüz kodu motor In	68C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu