

# Paralel Kit EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Ürün numarası: 8216599

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	174 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	2990 g
Aktüatör arayüz kodu	C50-10
Arayüz kodu motor In	88C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu