


Paralel Kit EAMM-U-86-C50-10-108C-102-S5

Ürün numarası: 8216600

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|-----------------------|
| Boyut | 86 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Redüktör oranı | 1:1 |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | % 0 - 100 |
| Koruma türü | IP69K |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 174 kgmm ² |
| Aktarılabılır tork | 9.5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 3390 g |
| Aktüatör arayüz kodu | C50-10 |
| Arayüz kodu motor In | 108C |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |