

# Paralel Kit EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Ürün numarası: 8216602

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	794.1 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	25 Nm
Ürün ağırlığı	6180 g
Aktüatör arayüz kodu	C68-16
Arayüz kodu motor In	108C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu