

# Paralel Kit EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Ürün numarası: 8216603

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	145
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	2221 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	50 Nm
Ürün ağırlığı	10600 g
Aktüatör arayüz kodu	C68-16
Arayüz kodu motor In	138C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu