


Vakum Güvenlik Valfi ISV-1/8-F1A

Ürün numarası: 8217204

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	G1/8
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	8 MPa 8 bar
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
-0,05 MPa'da (-0,5 bar, -7,25 psi) gerekli emiş debisi	2 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	9 g
Montaj türü	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Filtre malzemesi	Dövme alüminyum alaşım Paslanmaz çelikten kafes
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Şamandıra malzemesi	POM