

Operatör Paneli CDSV-P20-A

Ürün numarası: 8217573

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. kablo uzunluğu	3 m
Kontrol elemanları	3 buton
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Aşırı yük dayanımı	mevcut
Çalışma gerilimi aralığı DC	15 V...30 V
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	Elektronik: ≤ 100 mA
Maks. akım tüketimi	20 mA
KC işareti	KC-EMC
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Depolama sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Bağıl nem	% 0 - 85
Koruma türü	IP40
Koruma sınıfı	III
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	21 g
Elektrik güç tüketimi	0.5 W
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal kullanım yüksekliği	≤ 2000 m NHN
Gösterge türü	LCD ışık
Çalışmaya hazır durumu göstergesi	arkadan aydınlatma yoluyla
Durum göstergesi	Mavi LED = normal durum Kırmızı LED = arıza
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli