

Yuvarlak Silindir DPRA-N-1 1/2"-1-ME-N

Ürün numarası: 8217872

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Strok | 1 in |
| Piston çapı | 1 1/2" |
| Piston mili dış ölçüsü | 7/16-20 UNF-2A |
| Sönümleme | sönümleme yok |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Piston mili ucu | Erkek dış |
| Tasarım | Piston Piston mili Silindir boru |
| Konum algılama | Yok |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz | yuvarlak piston mili |
| Çalışma basıncı | 9.99 psi...150 psi |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | -40 °F...300 °F |
| Ürün ağırlığı | 0.77 lb |
| Pnömatik bağlantı | 1/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |
| Silindir borusu malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |