

Yuvarlak Silindir DPRA-N-1 1/2"-3-ME-N

Ürün numarası: 8217875

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	3 in
Piston çapı	1 1/2"
Piston mili dış ölçüsü	7/16-20 UNF-2A
Sönümleme	sönümleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek dış
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	Yok
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	yuvarlak piston mili
Çalışma basıncı	9.99 psi...150 psi
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-40 °F...300 °F
Ürün ağırlığı	0.94 lb
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik