

**Cartridge**  
**NPQX-D-PC15-Q14-P2**  
Ürün numarası: 8225233

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                          |
| Nominal genişlik                        | 10 mm                                                             |
| Hortum yerleştirme derinliği            | 25.4 mm                                                           |
| Vida dişli muyluda conta türü           | O-ring                                                            |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                      |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                  |
| Hazne boyutu                            | 2                                                                 |
| Çalışma basıncı                         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar      |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet                               |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-C1-L                                                    |
| Ortam sıcaklığı                         | -5 °C...60 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                           | 25.8 g                                                            |
| Montaj türü                             | tutma klipsi ile                                                  |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Kartuş 15 mm                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 14 mm olan hortum için                                 |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi                                                              |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                       |
| Gövde malzemesi                         | yüksek alaşımlı çelik                                             |
| Gevşetme halkası malzemesi              | Polyamid amplifikatörlü                                           |
| O-ring malzemesi                        | HNBR                                                              |
| Hortum contası malzemesi                | HNBR                                                              |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                   |