

Eksenel Kit EAMM-A-C50-10-89CC-S5

Ürün numarası: 8230183

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	57.7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm ²
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	920 g
Aktüatör arayüz kodu	C50-10
Arayüz kodu motor In	89CC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu