

# Eksenel Kit EAMM-A-C50-10-110CA-S5

Ürün numarası: 8230185

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	68 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	6500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	17 Nm
Ürün ağırlığı	1580 g
Aktüatör arayüz kodu	C50-10
Arayüz kodu motor In	110CA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu