


# Eksenel Kit EAMM-A-C68-16-114CA-S5

Ürün numarası: 8230190

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik              | Değer                  |
|----------------------|------------------------|
| Nominal uzunluk      | 85.2 mm                |
| Montaj konumu        | herhangi bir           |
| Redüktör oranı       | 1:1                    |
| Maks. devir          | 6500 1/dak             |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364 Zone III     |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem            | % 0 - 100              |
| Koruma türü          | IP69K                  |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 21 Nm                  |
| Ürün ağırlığı        | 2590 g                 |
| Aktüatör arayüz kodu | C68-16                 |
| Arayüz kodu motor In | 114CA                  |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu            |