

**Eksenel Kit**  
**EAMM-A-C68-16-114CC-S5**  
Ürün numarası: 8230191

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	78.2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	6500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	2160 g
Aktüatör arayüz kodu	C68-16
Arayüz kodu motor In	114CC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu