

Eksenel Kit EAMM-A-C80-19-155CA-S5

Ürün numarası: 8230200

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	82 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Koruma türü	IP69K
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	128 kgmm ²
Aktarılabılır tork	60 Nm
Ürün ağırlığı	3740 g
Aktüatör arayüz kodu	C80-19
Arayüz kodu motor In	155CA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu