


## Eksenel Kit EAMM-A-D60-60H-S1-G3

Ürün numarası: 8234791

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik              | Değer                  |
|----------------------|------------------------|
| Nominal uzunluk      | 76.5 mm                |
| Montaj konumu        | herhangi bir           |
| Maks. devir          | 6000 1/dak             |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem            | %0 - 95                |
| Koruma türü          | IP65                   |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 21 Nm                  |
| Ürün ağırlığı        | 1200 g                 |
| Aktüatör arayüz kodu | D60                    |
| Arayüz kodu motor In | 60H                    |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu            |