


Kablo
NEYM-F- -Q9
Ürün numarası: 8242219

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	0.223 kg...6.69 kg
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...850 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...630 V
Akım taşıma kapasitesi	17.8 A
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo çapı	11.5 mm
Kablo yapısı	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Koruma türü	IP00
Ortam sıcaklığı	90 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	90 °C
Depolama sıcaklığı	70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-E
Kablo kılıfının rengi	gri