

# Індикаторна вставка MFL-230AC

Номер деталі: 10005

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення   |
|---|--|
| Вага продукту                               | 14 g   |
| Електричне підключення                      | Форма В<br>Згідно промислового стандарту (11 мм)           |
| Номінальна робоча напруга AC                | 230 V  |
| Частота мережі                              | 50 Hz...60 Hz  |
| Допустимі коливання напруги                 | -20 % / +15 %  |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>згідно IEC 60529                                   |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C   |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання   |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L   |
| Матеріал корпусу                            | РА6 посилений  |