

Упорний граничний вимикач SDK-4-РК-3

Номер деталі: 10033

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата	16 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Конструкція	Кульово-сідловий
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	0.6 mm
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Сила приведення в дію	17 N
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Пневматичний порт 3	Без каналу