


# Клапан з дроселем витяжного повітря GRE-1/2-NPT

Номер деталі: 10059

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція акустичного контролю тиску
Вибір додаткової функції	з глушником
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Регульвальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна витрата 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...3600 l/min
Робочий тиск	0 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...70 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS